



Commutatore gamma in
posizione «O.L.»
Commutatore tono in
posizione «tono alto»

TABELLA DELLE TENSIONI

(misurate fra i piedini delle valvole e massa con voltmetro 1000 Ω/v)

VALVOLE	6SA7 GT	6AK7 GT	6Q7 GT	6V6 GT	5Y3 G	6E5
V. Anodo	240	240	90**	240	2.350 V.C.A.	260
V. Schermo	90	90		260		
V. Catoda				12		
I. Catodo		7 mA	0,9 mA	50 mA		

10 A 05 B

MARELLI - Mod. 10A05 B - Per valori e istruzioni taratura v. tabella a parte.

MARELLI - Mod. 10A05 B